



VALTITAN Pilă rotundă de precizie, Lungime fără coadă mm / dantură elvețiană: 200/2



Date comandă

Numărul de comandă	525550 200/2
GTIN	613548062630
Clasa articolului	53B

Descriere

Execuție:

Pile VALTITAN de precizie ultraperformante cu o rezistență foarte mare la uzură datorită calității suprafeței cu duritatea de **1200 HV**. Forma deosebită a danturii împiedică îmbâcsirea pilei cu aşchii. Rată de aşchiere și durabilitate mărită. Aproape inoxidabil, de aceea poate fi utilizat și în medii cu pericol mare de coroziune. Nu lasă reziduuri corozive în urmă.

Cu vârf ascuțit.

Descriere tehnică

Diametru	7,8 mm
Lungime fără coadă	200 mm
Correspunde danturii germane	4
Tip produs	Pilă de precizie

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		

Oțel < 60 HRC	recomandat
Oțel < 67 HRC	recomandat
INOX	recomandat
Ti	recomandat
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Plastic, GRP	recomandat
Lemn	recomandat
Uni	recomandat

Accesorii

Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm	576000 80X20
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 100X25 mm	576000 100X25
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 100 mm	519510 100
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm	519510 110
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm	519550 110
Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 100 mm	519400 100
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm	576000 115X40
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 110 mm	519600 110
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 120 mm	519600 120