



Durometru digital Shore A, Tip: A



Date comandă

Numărul de comandă	495002 A
GTIN	2050001672032
Clasa articolului	49G

Descriere

Execuție:

Durometre Shore pentru stabilirea durității conform Shore A sau D potrivit DIN ISO 7619-1 (în locul DIN 53505) și ASTM D 2240. Carcasă robustă din aluminiu, ușor de manevrat. Afișaj grafic, cu contrast puternic, luminos cu LED. Memorie pentru 100 de valori de măsurate cu data și oră. Interfață USB pentru PC și încărcător.

Aplicație:

Shore A: Cauciuc moale, elastomeri, produse din cauciuc natural, rășină pentru turnare, piele, neopren, poliester, PVC moale.

Accesorii opționale:

Standuri de verificare Cod 495016. Blocuri de testare pentru verificare (etalonare) disponibile la cerere.

Software-ul pentru crearea certificatelor de etalonare, statistici și a grafice la cerere.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	30-200
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatori incluse	1

Tip acumulator	Litiu-Ion
Procedeu de verificare	Shore A
Interfață	Interfață USB
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	P1
Tip produs	Durometru

Servicii

Calibrare Durometru Shore A+D Tip H	029000 H
Calibrare DAkkSDurometru Shore A+D Tip H	029010 H

Accesorii

Stand de verificare	495016
---------------------	--------