

RENISHAW**Palpator cu bilă de rubin Lungime 20 mm, Ø bilei D: 1,5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 494222 1,5 |
| GTIN | 2050000956775 |
| Clasa articolului | 49F |

Descriere**Execuție:**

Palpatoare cu bilă de rubin cu racord filetat M2

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni și alte modele de coadă.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|----------|
| Ø S al cozii | 1 mm |
| Greutate | 0,5 g |
| Material coadă | Carbură |
| Ø bilei D | 1,5 mm |
| lungime lucru efectivă | 12,5 mm |
| Lungime L | 20 mm |
| Racord filetat | M2 |
| Material vârf | Rubin |
| Tip produs | Palpator |

Accesorii

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Suport palpator cu 5 căi M2 Tip M2/5 | 494219 M2/5 |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Extensie pentru palpator Lungime 20 mm | 494214 20 |
| Trusă de curățare taste | 494240 |
| Extensie pentru palpator Lungime 10 mm | 494214 10 |
| Extensie pentru palpator Lungime 40 mm | 494214 40 |
| Extensie pentru palpator Lungime 30 mm | 494214 30 |
| Adaptor Tip M3/M2 | 494218 M3/M2 |