



Durometru analogic Shore A, Tip: A



Date comandă

Numărul de comandă	495003 A
GTIN	2050001659620
Clasa articolului	49G

Descriere

Execuție:

Durometre Shore pentru stabilirea durității conform Shore A sau D potrivit DIN ISO 7619-1 (în locul DIN 53505) și ASTM D 2240. Carcasă robustă din aluminiu, ușor de manevrat.

Aplicație:

Shore A: Cauciuc moale, elastomeri, produse din cauciuc natural, rășină pentru turnare, piele, neopren, poliester, PVC moale.

Accesorii opționale:

Standuri de verificare Cod 495016. Blocuri de testare pentru verificare (etalonare) disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	30-100
Procedeu de verificare	Shore A
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	P1
Tip produs	Duometru

Servicii

Calibrare Duometru Shore A+D Tip H	029000 H
Calibrare DAkkSDuometru Shore A+D Tip H	029010 H

Accesorii

Stand de verificare	495016
---------------------	--------