

RENISHAW**Palpator cu bilă de rubin ceramic lungime 100 mm, Ø bilei D: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	494236 5
GTIN	2050001740595
Clasa articolului	49F

Descriere**Execuție:**

Palpatoare pentru aparate de măsurat și mașini-unelte, din ceramică cu racord filetat M4.

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni și alte modele de coadă.

Descriere tehnică

Ø S al cozii	3,8 mm
lungime lucru efectivă	83,5 mm
Material coadă	Ceramică
Ø bilei D	5 mm
Greutate	6,3 g
Lungime L	100 mm
Racord filetat	M4
Material vârf	Rubin
Tip produs	Palpator

Accesorii

Suport palpator cu 5 căi M2 Tip M2/5	494219 M2/5
Adaptor Tip M3/M2	494218 M3/M2

Trusă de curățare taste	494240
Extensie pentru palpator Lungime 20 mm	494214 20
Extensie pentru palpator Lungime 10 mm	494214 10
Extensie pentru palpator Lungime 40 mm	494214 40
Extensie pentru palpator Lungime 30 mm	494214 30