



Durometru digital Shore D, Tip: D



Date comandă

Numărul de comandă	495004 D
GTIN	2050001672049
Clasa articolului	49G

Descriere

Execuție:

Durometre Shore pentru stabilirea durității conform Shore A sau D potrivit DIN ISO 7619-1 (în locul DIN 53505) și ASTM D 2240. Carcasă robustă din aluminiu, ușor de manevrat. Afișaj grafic, cu contrast puternic, luminos cu LED. Memorie pentru 100 de valori de măsurate cu data și oră. Interfață USB pentru PC și încărcător.

Aplicație:

Shore D: Cauciuc tare, plastic dur, sticlă acrilică, resopal, materiale termoplastice rigide, plăci de vinil, polistiren, role de presiune.

Accesorii opționale:

Standuri de verificare Cod 495016. Blocuri de testare pentru verificare (etalonare) disponibile la cerere.

Greutate de compensare Cod 495018.

Software-ul pentru crearea certificatelor de etalonare, statistici și a grafice la cerere.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	30-210
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion

Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumuloare incluse	1
Procedeu de verificare	Shore D
Interfață	Interfață USB
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	P1
Tip produs	Durometru

Servicii

Calibrare Durometru Shore A+D Tip H	029000 H
Calibrare DAkkSDurometru Shore A+D Tip H	029010 H

Accesorii

Stand de verificare	495016
Greutate de compensare pentru Shore D	495018