

Mitutoyo**Durometru Rockwell, Tip: HR320****Date comandă**

Numărul de comandă	495080 HR320
GTIN	4946368631677
Clasa articolului	44F

Descriere**Execuție:**

Durometre Rockwell cu o structură robustă și precizie ridicată (conform DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18). Suplimentar, Super-Rockwell.

Livrare:

Corp de penetrare cu diamant, corp de pătrundere cu bilă de oțel 1/16 inch, bile de schimb 1/16 inch, masă plată Ø 64 mm, nicovală în formă de V Ø 40 mm, husă de protecție împotriva prafului, plăci de comparare a durtății, nivelă cu bulă. 5 plăci de comparare a durtății, alimentator.

Notă:

Mai multe accesorii la cerere.

Calibrarea: Preț la cerere

Citire: 0,1 HR

Afișaj: Valoarea durtății, scală, sarcina de încercare, timp de oprire, revizuirea toleranței GO/NG, abatere standard

Procedeu de verificare: Rockwell

Interfață: Interfață RS232; SPC / Digimatic

Scale Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa

Operare: Motorizat

Descriere tehnică

Lungime	516 mm
Forță de încercare cu sarcină principală	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Operare	Motorizat
Forță de încercare cu sarcină inițială	3; 10 kg
Procedeu de verificare	Rockwell
Înălțime maximă de probă	180 mm
Lățime maximă de probă	180 mm
Lățime	235 mm
Greutate	46 kg
Citire	0,1 HR
Înălțime	780 mm
Scale Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa
Afișaj	Valoarea durtății, scală, sarcina de încercare, timp de oprire, revizuirea toleranței GO/NG, abatere standard
Alimentare cu energie electrică	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interfață	Interfață RS232; SPC / Digimatic
Denumirea producătorului	HR-320MS
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Durometru Rockwell