

RENISHAW**Palpator cu bilă de rubin ceramic lungime 100 mm, Ø bilei D: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	494236 6
GTIN	2050001740601
Clasa articolului	49F

Descriere**Execuție:**

Palpatoare pentru aparate de măsurat și mașini-unelte, din ceramică cu racord filetat M4.

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni și alte modele de coadă.

Descriere tehnică

Material coadă	Ceramică
Ø S al cozii	4,5 mm
Greutate	6,3 g
lungime lucru efectivă	88,5 mm
Ø bilei D	6 mm
Lungime L	100 mm
Racord filetat	M4
Material vârf	Rubin
Tip produs	Palpator

Accesorii

Suport palpator cu 5 căi M2 Tip M2/5	494219 M2/5
Extensie pentru palpator Lungime 40 mm	494214 40

Trusă de curățare taste	494240
Extensie pentru palpator Lungime 10 mm	494214 10
Adaptor Tip M3/M2	494218 M3/M2
Extensie pentru palpator Lungime 20 mm	494214 20
Extensie pentru palpator Lungime 30 mm	494214 30