



## Durometru analogic Shore D, Tip: D



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 495005 D      |
| GTIN               | 2050001659637 |
| Clasa articolului  | 49G           |

### Descriere

#### Execuție:

Durometre Shore pentru stabilirea durității conform Shore A sau D potrivit DIN ISO 7619-1 (în locul DIN 53505) și ASTM D 2240. Carcasă robustă din aluminiu, ușor de manevrat.

#### Aplicație:

**Shore D:** Cauciuc tare, plastic dur, sticlă acrilică, resopal, materiale termoplastice rigide, plăci de vinil, polistiren, role de presiune.

#### Accesorii opționale:

Standuri de verificare Cod 495016. Blocuri de testare pentru verificare (etalonare) disponibile la cerere.

Greutate de compensare Cod 495018.

### Descriere tehnică

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Denumirea producătorului | 30-110                                    |
| Procedeu de verificare   | Shore D                                   |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului |

|            |               |
|------------|---------------|
| Ambalaj    | Cutie stabilă |
| Calibrarea | P1            |
| Tip produs | Durometru     |

### Servicii

|  |          |
|--|----------|
| CalibrareDurometru Shore A+D Tip H       | 029000 H |
| Calibrare DAkkSDurometru Shore A+D Tip H | 029010 H |

### Accesorii

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Greutate de compensarepentru Shore D | 495018 |
|--------------------------------------|--------|