



Durometru mobil alphaDUR mini (fără sondă)



Date comandă

Numărul de comandă	495047
GTIN	2050001957238
Clasa articolului	49G

Descriere

Execuție:

alphaDUR mini este un durometru UCI mobil pentru măsurători conforme cu DIN 50159-1, ASTM A 1038 și directiva VDI/VDE 2616. Interval de măsurare 10 – 3000 HV, ecran color cu rezoluție mare, memorie pentru 50 de calibrări de materiale și până la 100000 de valori măsurate. Reevaluare pe scara HRC, HRB, HB și scara de rezistență la întindere. Funcții statistice și acumulator integrat cu Litiu-Ion cu durată de funcționare de 7 h. Măsurarea se efectuează cu sonda Cod 495043 – aceasta trebuie comandată separat.

Livrare:

Aparat de bază cu acumulator integrat, cablu pentru sonde de cuplare, încărcător cu cablu USB, valiză de transport și manual de utilizare pe stick USB (fără sondă).

Accesorii opționale:

Geantă de transport, software pentru generarea certificatelor de verificare, statisticilor, evaluării grafice, opțiune de transfer date pe USB și plăci de comparare a durității UCI, inclusiv certificat ISO/ASTM la cerere.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie electrică	Litiu-Ion
---------------------------------	-----------

Înălțime	23 mm
Lungime	135 mm
Lățime	80 mm
Greutate	320 g
Denumirea producătorului	12-102
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Interfață	Interfață USB
Tip produs	Durometru

Accesorii

Sondă UCI pentru alphaDUR II și alphaDUR mini Sarcină de verificare 20 N	495043 20
Accesoriu de poziționare pentru materiale rotunde Pentru Ø piesei 10-50 mm	495048 10-50
Accesoriu de poziționare pentru materiale rotunde Pentru Ø piesei 50-250 mm	495048 50-250
Sondă UCI pentru alphaDUR II și alphaDUR mini Sarcină de verificare 49 N	495043 49
Sondă UCI pentru alphaDUR II și alphaDUR mini Sarcină de verificare 30 N	495043 30
Stand de măsurare de precizie	495049
Sondă UCI pentru alphaDUR II și alphaDUR mini Sarcină de verificare 10 N	495043 10
Sondă UCI pentru alphaDUR II și alphaDUR mini Sarcină de verificare 98 N	495043 98
Accesoriu de poziționare pentru suprafețe plane	495046