

Știft de verificare individual Clasa de toleranță 2, Tip: 5



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 483910 5 |
| GTIN | 2050001048943 |
| Clasa articolului | 48A |

Descriere

Execuție:

Din oțel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ± 2 HRC) și revenit. Suprafață rectificată și lepuită. De la $\varnothing 1,5$ mm sunt de asemenea marcate cu dimensiunea de execuție, 0,1 mm – 0,99 mm fără teșire. De la 1,0 mm un capăt teșit.

Clasa de toleranță 2: \varnothing știftului $\pm 0,002$ mm.

Aplicație:

Este necesară degresarea înainte de utilizare și ungerea după utilizare.

Notă:

La plasarea comenzii, vă rugăm să precizați și **\varnothing dorit**, de ex. Cod 483900 Ref. 5 **10,08** resp. 483920 Ref. 5 **10,082**.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Pasul filetului | 0,01 mm |
| Lungimea știftului de măsurare | 70 mm |
| Dim. nominală | 10 - 11,99 mm |
| Calibrarea | L5 |
| Standard | DIN 2269 |
| Clasa de toleranță | 2 |
| Duritate | 60 ± 2 HRC |
| Material | Oțel pentru calibre |
| Tip produs | Știft de control |

Servicii

| | |
|--|-----------|
| Calibrare DAkkSȘtift de control Ø maxim 20 | 028260 20 |
| CalibrareȘtift de control Ø maxim 20 | 028240 20 |