


**Menghină de precizie, Lățimea bacului A: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	494480 15
GTIN	4045197525406
Clasa articolului	42L

**Descriere****Execuție:**

Menghină de precizie, versiunea din alamă cromată, respectiv aluminiu eloxat. Ideal pentru piese mici, de exemplu pe microscopie și proiectoare de profiluri sau cu instrumente de măsurare a rugozității. Precizie unghiulară 0,04 mm, bacuri interschimbabile din oțel călit, inoxidabil, dar și din material plastic. Bacuri de strângere fixe cu prisme V pentru piese cilindrice. Prisma V suplimentară de pe bacul de strângere fix, dar și canalele de fixare de pe laturile longitudinale sporesc posibilitățile de utilizare.

**Descriere tehnică**

Material menghină	Alamă cromată
Înălțime totală c	15 mm
Lungimea totală a	50 mm
Deschidere maximă b	14,5 mm
Lățimea bacului A	15 mm
Înălțimea bacurilor C	6 mm
Lățime totală B	15 mm
Tip produs	Menghină de verificare

