

**3M****Bandă de șlefuit din material abraziv (A) SC-BS, 6×610 mm, Comparație granulație: 280****Date comandă**

Numărul de comandă	558499 280
GTIN	4001895441196
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulație cu liant de rășină sintetică, durabilitate îndelungată, **finisare uniformă a suprafețelor, disipare bună a căldurii.**

Bandă nylon, flexibilă pentru utilizare pe mașini manuale.

**Aplicație:**

Pentru rectificarea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate pentru rezultate consecvente și reproductibile. Sunt recomandate, de asemenea, pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor ușoare și a decolorărilor.

**Descriere tehnică**

Culoarea	albastru
Grad de finețe	foarte fin
Comparație granulație	280
Execuție	A very fine

Serie	SC-BS
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Lățime bandă de șlefuit	6 mm
Lungimea benzii de șlefuit	610 mm
Caracteristici nume produs	6x610 mm
Denumirea producătorului	SC-BS
Tip produs	Bandă de șlefuit din material abraziv

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat	15-20 m/s	
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	10 m/s	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	10 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	10 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	10 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	10 m/s	H
INOX	recomandat	10 m/s	
Ti	recomandat	10 m/s	
GG(G)	recomandat	10 m/s	K
CuZn	recomandat	10 m/s	N
Plastic, GRP	recomandat	10 m/s	
Lemn	recomandat	10 m/s	
Lăcuit	recomandat	10 m/s	
Uni	recomandat	10 m/s	
Uscat	recomandat		