

## Știft de verificare individual Clasa de toleranță 1, Tip: 7



### Date comandă

Numărul de comandă	483900 7
GTIN	2050001048868
Clasa articolului	48A

### Descriere

#### Execuție:

Din oțel pentru calibre, de înaltă calitate, călit ( $60 \pm 2$  HRC) și revenit. Suprafață rectificată și lepuită. De la  $\varnothing$  1,5 mm sunt de asemenea marcate cu dimensiunea de execuție, 0,1 mm – 0,99 mm fără teșire. De la 1,0 mm un capăt teșit.

**Clasa de toleranță 1:**  $\varnothing$  știftului  $\pm 0,001$  mm.

#### Aplicație:

A se unge înainte de utilizare și a se îndepărta unsoarea după utilizare.

#### Notă:

La plasarea comenzii, vă rugăm să precizați și  **$\varnothing$  dorit**, de ex. Cod 483900 Ref. 5 **10,08** resp. 483920 Ref. 5 **10,082**.

### Descriere tehnică

Pasul filetului	0,01 mm
Lungimea știftului de măsurare	70 mm
Dim. nominală	14 - 15,99 mm
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	1
Duritate	$60 \pm 2$ HRC
Material	Oțel pentru calibre
Tip produs	Știft de control

**Servicii**

Calibrare DAkkSȘtift de control Ø maxim 20

028260 20

CalibrareȘtift de control Ø maxim 20

028240 20