




## Menghină de precizie, Lățimea bacului A: 25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	494480 25
GTIN	4045197525413
Clasa articolului	42L

### Descriere

#### Execuție:

Menghină de precizie, versiunea din alamă cromată, respectiv aluminiu eloxat. Ideal pentru piese mici, de exemplu pe microscopie și proiectoare de profiluri sau cu instrumente de măsurare a rugozității. Precizie unghiulară 0,04 mm, bacuri interschimbabile din oțel călit, inoxidabil, dar și din material plastic. Bacuri de strângere fixe cu prisme V pentru piese cilindrice. Prisma V suplimentară de pe bacul de strângere fix, dar și canalele de fixare de pe laturile longitudinale sporesc posibilitățile de utilizare.

### Descriere tehnică

Material menghină	Aluminiu eloxat
Înălțime totală c	25 mm
Deschidere maximă b	24,5 mm
Lungimea totală a	75 mm
Lățimea bacului A	25 mm
Înălțimea bacurilor C	10 mm
Lățime totală B	25 mm
Tip produs	Menghină de verificare

