




Menghină de precizie, Lățimea bacului A: 35mm



Date comandă

Numărul de comandă	494480 35
GTIN	4045197525420
Clasa articolului	42L

Descriere

Execuție:

Menghină de precizie, versiunea din alamă cromată, respectiv aluminiu eloxat. Ideal pentru piese mici, de exemplu pe microscopie și proiectoare de profiluri sau cu instrumente de măsurare a rugozității. Precizie unghiulară 0,04 mm, bacuri interschimbabile din oțel călit, inoxidabil, dar și din material plastic. Bacuri de strângere fixe cu prisme V pentru piese cilindrice. Prisma V suplimentară de pe bacul de strângere fix, dar și canalele de fixare de pe laturile longitudinale sporesc posibilitățile de utilizare.

Descriere tehnică

Lungimea totală a	100 mm
Deschidere maximă b	34,5 mm
Material menghină	Aluminiu eloxat
Înălțime totală c	35 mm
Lățimea bacului A	35 mm
Înălțimea bacurilor C	14 mm
Lățime totală B	35 mm
Tip produs	Menghină de verificare

