

3M**Bandă de șlefuit din material abraziv (A) SC-BL, 50×2000 mm, Comparație granulație: 280****Date comandă**

Numărul de comandă	558506 280
GTIN	4001895441776
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulație cu liant de rășină sintetică, durabilitate îndelungată, **finisare uniformă a suprafețelor, disipare bună a căldurii.**

Bandă nylon, robustă, pentru cele mai mari solicitări.

Aplicație:

Pentru rectificarea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate pentru rezultate consecvente și reproductibile. Sunt recomandate, de asemenea, pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor ușoare și a decolorărilor.

Descriere tehnică

Comparație granulație	280
Culoarea	albastru
Grad de finețe	foarte fin
Execuție	A very fine

Serie	SC-BL
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Lățime bandă de șlefuit	50 mm
Lungimea benzii de șlefuit	2000 mm
Caracteristici nume produs	50×2000 mm
Denumirea producătorului	SC-BL
Tip produs	Bandă de șlefuit din material abraziv

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat	15-20 m/s	
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	10 m/s	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	10 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	10 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	10 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	10 m/s	H
INOX	recomandat	10 m/s	
Ti	recomandat	10 m/s	
GG(G)	recomandat	10 m/s	K
CuZn	recomandat	10 m/s	N
Plastic, GRP	recomandat	10 m/s	
Lemn	recomandat	10 m/s	
Lăcuit	recomandat	10 m/s	
Uni	recomandat	10 m/s	
Uscat	recomandat		