

Știft de verificare individual Clasa de toleranță 2, Tip: 0



Date comandă

Numărul de comandă	483941 0
GTIN	2050001056931
Clasa articolului	48A

Descriere

Execuție:

Știfturi de control din oțel pentru scule superior 60 ± 2 HRC. Știft: Călit, revenit, rectificat și leuit. Mâner: Specificarea \emptyset marcată.

Notă:

În cazul plasării comenzii **indcați și \emptyset dorit**, de ex. Cod 483940 Ref. 2, **0,35**.

Descriere tehnică

Lungimea totală	53 mm
Pasul filetului	0,01 mm
Lungime de verificare	33 mm
Dim. nominală	0,1 - 0,19 mm
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	2
Duritate	60 ± 2 HRC
Material	Oțel aliat pentru scule
Tip produs	Știft de control

Servicii

Calibrare DAkkSȘtift de control \emptyset maxim 20	028260 20
	028240 20

CalibrareȘtift de control Ø maxim 20
