

**Pilă-ac de precizie Lungime totală 200 mm, SH 2 / DH 3, Tip: 4****Date comandă**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Numărul de comandă | 527360 4     |
| GTIN               | 613548048665 |
| Clasa articolului  | 53B          |

**Descriere****Execuție:**

Pilele-ac de precizie elvețiene corespund standardelor înalte privind precizia formei, acuratețea tăieturii, rata de îndepărtare și durabilitatea. Lungimea danturii =  $\frac{1}{2}$  lungimea pilei. Fabricate din oțel special pentru pile de precizie cu rezistență ridicată la uzură (65-66 HRC). Forme bine definite, unghiuri speciale ale danturii și o gamă extinsă de diferite danturi. Rată înaltă de îndepărtare. **Pentru mâner cu eliberare rapidă, consultați Cod 519700.**

**Standard:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Notă:**

Consultați și pilele de mare precizie Habilis Cod 527050 - 527070.

**Descriere tehnică**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lungimea totală   | 200 mm |
| Descrierea formei | Rotund |
| Suprafețe pilire  | 1      |
| Diametru          | 3,5 mm |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Dantură elvețiană           | 2                   |
| Corespunde danturii germane | 3 – 4               |
| Caracteristici nume produs  | SH 2 / DH 3         |
| Tip produs                  | Pilă-ac de precizie |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 60 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 67 HRC                 | indicat în anumite condiții |                |         |
| INOX                          | recomandat                  |                |         |
| Ti                            | indicat în anumite condiții |                |         |
| GG(G)                         | recomandat                  |                |         |
| CuZn                          | recomandat                  |                |         |
| Plastic, GRP                  | recomandat                  |                |         |
| Lemn                          | recomandat                  |                |         |
| Uni                           | indicat în anumite condiții |                |         |

### Accesorii

|  |          |
|--|----------|
| Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac Tip 3 | 519700 3 |
| Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac Tip 2 | 519700 2 |