

**Pilă-ac de precizie Lungime totală 160 mm, SH 1 / DH 2, Tip: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	527240 8
GTIN	613548047095
Clasa articolului	53B

Descriere**Execuție:**

Pilele-ac de precizie elvețiene corespund standardelor înalte privind precizia formei, acuratețea tăieturii, rata de îndepărtare și durabilitatea. Lungimea danturii = $\frac{1}{2}$ lungimea pilei. Fabricate din oțel special pentru pile de precizie cu rezistență ridicată la uzură (65-66 HRC). Forme bine definite, unghiuri speciale ale danturii și o gamă extinsă de diferite danturi. Rată înaltă de îndepărtare. **Pentru mâner cu eliberare rapidă, consultați Cod 519700.**

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Notă:

Consultați și pilele de mare precizie Habilis Cod 527050 - 527070.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Descrierea formei	Cuțit
Secțiune	5,4×1,5 mm
Suprafețe pilire	2

Dantură elvețiană	1
Corespunde danturii germane	3
Caracteristici nume produs	SH 1 / DH 2
Tip produs	Pilă-ac de precizie

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uni	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac Tip 3	519700 3
Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac Tip 2	519700 2