

**Pilă-ac de precizie Lungime totală 140 mm, SH 2 / DH 3, Tip: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	527330 4
GTIN	613548048467
Clasa articolului	53B

**Descriere****Execuție:**

Pilele-ac de precizie elvețiene corespund standardelor înalte privind precizia formei, acuratețea tăieturii, rata de îndepărtare și durabilitatea. Lungimea danturii =  $\frac{1}{2}$  lungimea pilei. Fabricate din oțel special pentru pile de precizie cu rezistență ridicată la uzură (65-66 HRC). Forme bine definite, unghiuri speciale ale danturii și o gamă extinsă de diferite danturi. Rată înaltă de îndepărtare. **Pentru mâner cu eliberare rapidă, consultați Cod 519700.**

**Standard:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Notă:**

Consultați și pilele de mare precizie Habilis Cod 527050 - 527070.

**Descriere tehnică**

Suprafețe pilire	1
Descrierea formei	Rotund
Lungimea totală	140 mm
Diametru	2,8 mm

Dantură elvețiană	2
Corespunde danturii germane	4
Caracteristici nume produs	SH 2 / DH 3
Tip produs	Pilă-ac de precizie

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uni	indicat în anumite condiții		

### Accesorii

Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac Tip 3	519700 3
Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac Tip 2	519700 2