

Calibru tampon cu prag limitator H7, Ø nominal: 6mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 484000 6 |
| GTIN | 4045197210739 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere

Execuție:

Părțile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164.

Corp de măsurat din oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuț.

Calibre tampon cu prag limitator cu clasa de toleranță H7.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Notă:

- **Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la www.hoffmann-goup.com, de ex., Cod 484000 Ref. 82.**
- **Pentru calibre de recepție (fără toleranță de uzură), consultați Cod 484027.**
- **Pentru calibre cu dimensiuni intermediare și toate Ø cu toleranță numerică consultați Cod 484025.**

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|--------------------|
| Câmp de toleranță | H |
| Standard | DIN 7150-2 |
| Standard | DIN 7164 |
| Calitate | 7 |
| Tip de calibru | Calibru „trece” |
| Tip de calibru | Calibru „nu trece” |
| Tip de calibru | Calibru „trece” |

| | |
|---------------|-------------------|
| Dim. nominală | 6 mm |
| Calibrarea | M2 |
| Tip produs | Calibru limitativ |

Servicii

| | |
|---|-----------|
| Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag \varnothing maxim 60 mm | 028340 60 |
| CalibrareCalibru tampon cu prag limitator \varnothing maxim 20 mm | 028300 20 |