

**Calibru tampon cu prag limitator H7, Ø nominal: 21 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	484000 21
GTIN	4045197210883
Clasa articolului	48B

**Descriere****Execuție:**

Părțile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164.

Corp de măsurat din oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit.

Calibre tampon cu prag limitator cu clasa de toleranță H7.

**Standard:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Notă:**

- **Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), de ex., Cod 484000 Ref. 82.**
- **Pentru calibre de recepție (fără toleranță de uzură), consultați Cod 484027.**
- **Pentru calibre cu dimensiuni intermediare și toate Ø cu toleranță numerică consultați Cod 484025.**

**Descriere tehnică**

Câmp de toleranță	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Calitate	7
Dim. nominală	21 mm
Tip de calibru	Calibru „trece”
Tip de calibru	Calibru „nu trece”

Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	M2
Tip produs	Calibru limitativ

## Servicii

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm	028340 60
CalibrareCalibru tampon cu prag limitator Ø maxim 60 mm	028300 60