



## Piatră de ascuțit– corindon nobil, Semi-rotund, Lungime x lățime (mm) grad de finețe: 100X10M



### Date comandă

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 558545 100X10M |
| GTIN               | 9003172581422  |
| Clasa articolului  | 53Y            |

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru **debavurarea, ascuțirea, rectificarea și teșirea** sculelor respectiv a tășurilor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și șlefuire-lustruire.

Pentru **oțel** (călit) și aliaje cu rezistență la rupere ridicată. Tenacitatea acestui material conferă **rezistență muchiilor și performanțe bune la așchiere.**

#### Notă:

**A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.**

### Descriere tehnică

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Lățime                              | 10 mm            |
| Lungime                             | 100 mm           |
| Grad de finețe                      | mediu            |
| Granulație                          | 180              |
| Culoarea                            | roz              |
| Prescurtare pentru material abraziv | A                |
| Forma                               | Semi-rotund      |
| Tip produs                          | Piatră de honuit |

### Date utilizator

|                               | <b>Se recomandă pentru</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg                        | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 60 HRC                 | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Oțel < 67 HRC                 | indicat în anumite condiții |                      |                |
| INOX                          | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Ti                            | indicat în anumite condiții |                      |                |
| GG(G)                         | indicat în anumite condiții |                      |                |
| CuZn                          | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Plastic, GRP                  | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Umiditate maximă              | recomandat                  |                      |                |
| Uscat                         | indicat în anumite condiții |                      |                |