

KARL DEUTSCH**Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului de acoperire Universal Leptoskop,
Tip: 2042****Date comandă**

Numărul de comandă	496850 2042
GTIN	2050001061546
Clasa articolului	49G

Descriere**Execuție:**

Dispozitiv universal de măsurare a grosimii stratului pentru materiale feroase și/sau neferoase în funcție de sondă Cod 496900, 496910 respectiv 496912.

- **Sonde de măsurare interschimbabile.**
- **Ecran clar cu iluminare de fundal.**
- **Nu necesită o calibrare prealabilă, poate fi utilizat imediat.**
- **Posibilități multiple de calibrare, de ex. reglare brevetată prin măsurarea unui strat de grosime necunoscut.**
- **Alimentare de la rețea sau cu acumulator, auto-off.**
- **Leșire de date pentru termo-imprimante.**

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR6, cutie de transport, instrucțiuni de utilizare și certificat de etalonare.

Descriere tehnică

Durata de viață a bateriei cca.	90 h
Principiu de măsurare NFe	curenți turbionari

Eroare de toleranță pentru straturi < 100 μm	1 % / ±1 μm
Domeniu de măsurare	0 - 20000 μm
Memorie	10000 valori măsurate
Principiu de măsurare Fe	magnetic-inductiv
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Eroare de toleranță pentru straturi de la 100 până la 1000 μm	1 – 3 % / ±1 μm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului

Accesorii

Set de folii de calibrare, 6 buc. Tip A	496940 A
Sondă de măsurare NFe pentru Cod 496850 Tip MIKRO	496910 MIKRO
Corp de control Tip FE	496920 FE
Sondă de măsurare Fe pentru Cod 496850 Tip MIKRO	496900 MIKRO
Corp de control Tip NFE	496920 NFE
Sondă de măsurare Fe pentru Cod 496850 Tip EP	496900 EP
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Sondă de măsurare NFe pentru Cod 496850 Tip EP	496910 EP
Sondă de măsurare Fe pentru Cod 496850 Tip EP90	496900 EP90
Sondă de măsurare Fe / NFe pentru Cod 496850 Tip KOMBI	496912 KOMBI