

Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde), Plat, Lungime x lățime (mm) grad de finețe: 100X10M



Date comandă

Numărul de comandă	558655 100X10M
GTIN	4260496530566
Clasa articolului	56Z

Descriere

Aplicație:

Pentru **debavurarea, ascuțirea, rectificarea și teșirea** sculelor respectiv a cuțitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și șlefuire-lustruire.

Pentru **carbură, metale neferoase**, sticlă, ceramică, porțelan. Un material **foarte dur** și cu **proprietăți excepționale de autoascuțire**.

Notă:

A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.

Descriere tehnică

Lățime	10 mm
Granulație	180
Lungime	100 mm
Grad de finețe	mediu
Culoarea	verde
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Forma	Plat
Tip produs	Piatră de honuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		