



## Set de pile de precizie SH 2 = medie (12 buc.)



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 528310        |
| GTIN               | 2050001697981 |
| Clasa articolului  | 53B           |

### Descriere

#### Execuție:

Semifabricatele **pilei elvețiene de precizie, curbate**, sunt forjate din oțel special, rectificat, prelucrate cu ajutorul mașinilor de precizie cu o dantură foarte exactă, cu densitate și adâncime uniformă, cu duritate de **65 – 66 HRC**. Dantura atent executată până la vârf demonstrează calitatea acestor pile. Precizia maximă a formei, rata extraordinară de îndepărtare, cu durabilitate extrem de mare, definesc aceste pile de precizie.

#### Aplicație:

Pentru lucrări precise și delicate, chiar și în cazul materialelor dure, de exemplu la fabricarea sculelor și profiluri.

#### Livrare:

În husă rulabilă. Câte 1 pilă Cod 528300 Forma 711 – 790.

### Descriere tehnică

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Grad de finețe    | mediu  |
| Dantură elvețiană | 2      |
| Număr de dinți    | 25 cm  |
| Lungimea totală   | 180 mm |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Număr de pile singulare | 12               |
| Tip produs              | Pile de precizie |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 60 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 67 HRC                 | indicat în anumite condiții |                |         |
| INOX                          | recomandat                  |                |         |
| Ti                            | indicat în anumite condiții |                |         |
| GG(G)                         | recomandat                  |                |         |
| CuZn                          | recomandat                  |                |         |
| Plastic, GRP                  | recomandat                  |                |         |
| Lemn                          | recomandat                  |                |         |
| Uni                           | indicat în anumite condiții |                |         |

### Accesorii

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Pilă de precizie medieLungime 180 mm Tip 761        | 528300 761 |
| Husă pliabilă pentru pile Număr de compartimente 12 | 528510 12  |
| Pilă de precizie medieLungime 180 mm Tip 731        | 528300 731 |
| Pilă de precizie medieLungime 180 mm Tip 750        | 528300 750 |
| Pilă de precizie medieLungime 180 mm Tip 771        | 528300 771 |
| Pilă de precizie medieLungime 180 mm Tip 711        | 528300 711 |
| Pilă de precizie medieLungime 180 mm Tip 713        | 528300 713 |
| Pilă de precizie medieLungime 180 mm Tip 732        | 528300 732 |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Pilă de precizie medieLungime 180 mm Tip 790 | 528300 790 |
| Pilă de precizie medieLungime 180 mm Tip 741 | 528300 741 |
| Pilă de precizie medieLungime 180 mm Tip 763 | 528300 763 |
| Pilă de precizie medieLungime 180 mm Tip 764 | 528300 764 |
| Pilă de precizie medieLungime 180 mm Tip 781 | 528300 781 |