



## Cheie tubulară cu mâner complet izolată, Deschiderea cheii: 7mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 622500 7      |
| GTIN               | 4010995008581 |
| Clasa articolului  | 63K           |

### Descriere

#### Execuție:

Model lung; cap adânc de șurubelniță pentru șuruburi hexagonale, pentru bolțuri proeminente.

**Izolație din plastic rezistentă până la 1000 volți conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### Standard:

**DIN 3125**

#### Material:

**Mâner ergonomic din mai multe componente** cu protecție împotriva rulării, **tijă** din oțel crom-vanadiu, brunată, izolată complet.

### Descriere tehnică

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Deschiderea cheii        | 7 mm                            |
| Lungimea totală          | 243 mm                          |
| Lungimea lamei           | 125 mm                          |
| Denumirea producătorului | SoftFinish® electric            |
| Standard                 | DIN 3125                        |
| Standard                 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Profil de antrenare      | Cheie tubulară hexagonală       |
| Tip produs               | Cheie tubulară                  |

