



## Pilă de precizie fină Lungime 150 mm, SH 2 / DH 2, Tip: 965



### Date comandă

Numărul de comandă	528050 965
GTIN	613548079027
Clasa articolului	53B

### Descriere

#### Execuție:

Semifabricatele **pilei elvețiene de precizie, curbate**, sunt forjate din oțel special, rectificat, prelucrate cu ajutorul mașinilor de precizie cu o dantură foarte exactă, cu densitate și adâncime uniformă, cu duritate de **65 – 66 HRC**. Dantura atent executată până la vârf demonstrează calitatea acestor pile. Precizia maximă a formei, rata extraordinară de îndepărtare, cu durabilitate extrem de mare, definesc aceste pile de precizie.

#### Aplicație:

Pentru lucrări precise și delicate, chiar și în cazul materialelor dure, de exemplu la fabricarea sculelor și profiluri.

### Descriere tehnică

Secțiune	5×1,9 mm
Grad de finețe	fin
Dantură elvețiană	2
Corespunde danturii germane	2
Număr de dinți	38 cm
Lungimea totală	150 mm
Caracteristici nume produs	SH 2 / DH 2
Tip produs	Pile de precizie

### Date utilizator

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uni	indicat în anumite condiții		