



## Pilă ac diamantată, 140 mm Granulație D91 (fină), Tip: 11



### Date comandă

Numărul de comandă	529210 11
GTIN	4007220016930
Clasa articolului	53B

### Descriere

#### Execuție:

Semifabricatele acestor pile tip ac sunt forjate și rectificate din oțel special. Pilele-ac diamantate sunt suflate uniform cu vopsea pulbere de diamant cu granulație uniformă și fixate galvanic. Acoperirea uniformă cu vopsea pulbere de diamant și duritatea diamantului asigură cele mai bune rezultate de pilire. **Lungime totală pilă = 140 mm**; lungime acoperire pulbere de diamant = 70 mm; Ø coadă = 3 mm.

#### Aplicație:

Pentru prelucrarea ulterioară precisă a sculelor de tăiat, de ștanțat și presat din **oțel călit** sau **carbură**. De asemenea și pentru prelucrarea **sticlei, ceramicii** etc. A se pili cu **presiune redusă**, în special pe muchii. O presiune mai mare nu îmbunătățește rata de îndepărtare și duce la deteriorarea pilei.

#### Granulație:

Granulație fină **D 91**

#### Accesorii opționale:

Pentru **mânerul cu eliberare rapidă** recomandat pentru aceste pile, consultați Cod 519700.

### Descriere tehnică

Descrierea formei	Dantură încrucișată
Secțiune transversală cu acoperire	5,0×2,2 mm
Lungimea stratului	70 mm
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Granulație	D91
Mâner pilă inclus	nu

Tip produs

Pilă-ac

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		

**Accesorii**

Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac Tip 3

519700 3

Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac Tip 2

519700 2