



## Cheie tubulară cu mâner complet izolată, Deschiderea cheii: 17mm



### Date comandă

Numărul de comandă	622500 17
GTIN	4010995008680
Clasa articolului	63K

### Descriere

**Execuție:**

Model lung; cap adânc de șurubelniță pentru șuruburi hexagonale, pentru bolțuri proeminente.

**Izolație din plastic rezistentă până la 1000 volți conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Standard:**

**DIN 3125**

**Material:**

**Mâner ergonomic din mai multe componente** cu protecție împotriva rularii, **tijă** din oțel crom-vanadiu, brunată, izolată complet.

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii	17 mm
Lungimea totală	243 mm
Lungimea lamei	125 mm
Denumirea producătorului	SoftFinish® electric
Standard	DIN 3125
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Tip produs	Cheie tubulară

