



Pilă de precizie fină Lungime 150 mm, SH 2 / DH 2, Tip: 914



Date comandă

| | |
|--------------------|--------------|
| Numărul de comandă | 528050 914 |
| GTIN | 613548078105 |
| Clasa articolului | 53B |

Descriere

Execuție:

Semifabricatele **pilei elvețiene de precizie, curbate**, sunt forjate din oțel special, rectificat, prelucrate cu ajutorul mașinilor de precizie cu o dantură foarte exactă, cu densitate și adâncime uniformă, cu duritate de **65 – 66 HRC**. Dantura atent executată până la vârf demonstrează calitatea acestor pile. Precizia maximă a formei, rata extraordinară de îndepărtare, cu durabilitate extrem de mare, definesc aceste pile de precizie.

Aplicație:

Pentru lucrări precise și delicate, chiar și în cazul materialelor dure, de exemplu la fabricarea sculelor și profiluri.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Secțiune | 3,4×1,5 mm |
| Grad de finețe | fin |
| Dantură elvețiană | 2 |
| Corespunde danturii germane | 2 |
| Număr de dinți | 38 cm |
| Lungimea totală | 150 mm |
| Caracteristici nume produs | SH 2 / DH 2 |
| Tip produs | Pile de precizie |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | indicat în anumite condiții | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | indicat în anumite condiții | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Uni | indicat în anumite condiții | | |