



Set de chei tubulare complet izolate, Număr de chei: 5



Date comandă

Numărul de comandă	622510 5
GTIN	4010995228200
Clasa articolului	63K

Descriere

Execuție:

Mâner și tijă **izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Fiecare șurubelniță a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată. **Utilizare:** Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Mâner ergonomic multi-component cu protecție anti-rostogolire. **Tija** din oțel crom-vanadiu, brunată. Model lung; cap adânc de șurubelniță pentru șuruburi hexagonale, pentru bolțuri proeminente.

Standard:

DIN 3125

Material:

Mâner ergonomic din mai multe componente cu protecție împotriva rulării, **tijă** din oțel crom-vanadiu, brunată, izolată complet.

Conținut:

Câte 1 buc. Cod 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm

Descriere tehnică

Număr de chei	5
Denumirea producătorului	SoftFinish® electric
Standard	DIN 3125
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 9 mm	622500 9
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 13 mm	622500 13
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 7 mm	622500 7
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 8 mm	622500 8
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 10 mm	622500 10