

**Pilă de precizie medie Lungime 180 mm, SH 2 / DH 2, Tip: 790****Date comandă**

Numărul de comandă	528300 790
GTIN	613548077054
Clasa articolului	53B

**Descriere****Execuție:**

Semifabricatele **pilei elvețiene de precizie, curbate**, sunt forjate din oțel special, rectificat, prelucrate cu ajutorul mașinilor de precizie cu o dantură foarte exactă, cu densitate și adâncime uniformă, cu duritate de **65 – 66 HRC**. Dantura atent executată până la vârf demonstrează calitatea acestor pile. Precizia maximă a formei, rata extraordinară de îndepărtare, cu durabilitate extrem de mare, definesc aceste pile de precizie.

**Aplicație:**

Pentru lucrări precise și delicate, chiar și în cazul materialelor dure, de exemplu la fabricarea sculelor și profiluri.

Număr de dinți: 25 cm

**Descriere tehnică**

Secțiune	8x4 mm
Grad de finețe	mediu
Dantură elvețiană	2
Corespunde danturii germane	2
Număr de dinți	25 cm
Lungimea totală	180 mm
Caracteristici nume produs	SH 2 / DH 2
Tip produs	Pile de precizie

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uni	indicat în anumite condiții		