



Set de chei tubulare complet izolate, Număr de chei: 11



Date comandă

Numărul de comandă	622510 11
GTIN	4010995228217
Clasa articolului	63K

Descriere

Execuție:

Mâner și tijă **izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Fiecare șurubelniță a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată. **Utilizare:** Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Mâner ergonomic multi-component cu protecție anti-rostogolire. **Tija** din oțel crom-vanadiu, brunată. Model lung; cap adânc de șurubelniță pentru șuruburi hexagonale, pentru bolțuri proeminente.

Standard:

DIN 3125

Material:

Mâner ergonomic din mai multe componente cu protecție împotriva rulării, **tijă** din oțel crom-vanadiu, brunată, izolată complet.

Conținut:

Câte 1 buc. Cod 622500: Ref. 5,5; 6 ; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

Descriere tehnică

Număr de chei	11
Denumirea producătorului	SoftFinish® electric

Standard	DIN 3125
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 11 mm	622500 11
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 13 mm	622500 13
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 8 mm	622500 8
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 5,5 mm	622500 5,5
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 7 mm	622500 7
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 17 mm	622500 17
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 6 mm	622500 6
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 9 mm	622500 9
Cheie tubulară cu mânercomplet izolată Deschiderea cheii 10 mm	622500 10