

**Cheie tubulară articulată, Număr de chei: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	622810 7
GTIN	8014230038681
Clasa articolului	63P

Descriere**Execuție:**

Mânerul tip T este executat asemenea unui mâner glisant cu opritor final contra alunecării. Cu cap articulată rabatabil (unghi de rotație de 50°, unghi de lucru de până la 90°). Poziția articulației este asigurată de arcul integrat.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Conținut:

Câte 1 cheie tubulară Cod 622800: Ref. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

Descriere tehnică

Număr de chei	7
Unghi de răsucire	50 grad
Unghi de lucru	90 grad
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Cheie tubulară articulată Deschiderea cheii 11 mm	622800 11
Cheie tubulară articulată Deschiderea cheii 19 mm	622800 19
Cheie tubulară articulată Deschiderea cheii 8 mm	622800 8
Cheie tubulară articulată Deschiderea cheii 13 mm	622800 13
Cheie tubulară articulată Deschiderea cheii 14 mm	622800 14
Cheie tubulară articulată Deschiderea cheii 17 mm	622800 17
Cheie tubulară articulată Deschiderea cheii 10 mm	622800 10