

**Cheie cu pini reglabilă cotită, Ø nominal al cepului: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	628610 5
GTIN	4020772050931
Clasa articolului	63Q

Descriere**Execuție:**

Oțel special, rectificat pe muchie, revenit, în nuanță de brunare; cu pini fixați.

Aplicație:

Pentru piuliță cu două găuri.

Notă:

Ø cepului = Ø nominal al cepului – 0,1 mm. Câmpul de toleranță h12.

Descriere tehnică

Distanță dintre pini reglabilă a	14 - 90 mm
Ø nominal al cepului	5 mm
Tip	758
Denumirea producătorului	758CC
Lungime L	205 mm
cotită	da
drept	nu
Reglabil pe lățime	da
Tip produs	Cheie cu pini

