

**Cheie cu pini cu articulație dreaptă, Cel mai mare \emptyset / \emptyset nominal al cepului: 200/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	628800 200/10
GTIN	4020772041120
Clasa articolului	63Q

Descriere**Execuție:**

Oțel special, rectificat pe muchie, călit și revenit, în ton de brunare.
Cu cepuri fixe.

Aplicație:

Pentru piuliță cu două găuri.

Notă:

\emptyset cepului = \emptyset nominal al cepului – 0,1 mm; câmpul de toleranță h12.

Descriere tehnică

Cel mai mare \emptyset	200 mm
Distanță dintre pini reglabilă a	125 - 200 mm
Lungimea totală	405 mm
\emptyset nominal al cepului	10 mm
Tip	764C
Denumirea producătorului	764
Tip produs	Cheie cu pini

