



## Chei tubulare cu mâner tip T izolat VDE, Deschiderea cheii: 17mm



### Date comandă

Numărul de comandă	622770 17
GTIN	4010995279356
Clasa articolului	63K

### Descriere

#### Execuție:

Cap adânc de șurubelniță pentru șuruburi hexagonale cu gaură interioară pentru tije filetate proeminente. Mâner tip T rezistent la șoc din plastic, cap din oțel crom-vanadiu, cromat, cu izolație de protecție aplicată prin pulverizare.

**Izolată până la 1000 V, fabricat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii	17 mm
Lungimea totală	268 mm
Lungimea lamei	230 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Tip produs	Cheie tubulară