



Clichet universal (fără bit), Tip: 0



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 629400 0 |
| GTIN | 2050001013828 |
| Clasa articolului | 66C |

Descriere

Execuție:

Reversibil prin levierul de la capul clichetului la funcționare pe stânga, pe dreapta sau fixă. Toate piesele de acționare călite. Braț din țevă de oțel de înaltă precizie. Piesele pătrate interschimbabile sunt menținute într-o poziție fixă de capacele deșurubate ale carcasei.

Material:

Oțel special, suprafață brunată, mâner rectificat.

Lățime cap clichet: 29,5 mm

Înălțime cap clichet: 10 mm

Lungimea totală: 170 mm

Moment admis: 100 Nm

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|----------|
| Înălțime cap clichet | 10 mm |
| Lungimea totală | 170 mm |
| Lățime cap clichet | 29,5 mm |
| Moment admis | 100 Nm |
| Denumirea producătorului | R0-HA155 |
| Tip produs | Clichet |