



Clichet universal (fără bit), Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	629400 1
GTIN	2050001013835
Clasa articolului	66C

Descriere

Execuție:

Reversibil prin levierul de la capul clichetului la funcționare pe stânga, pe dreapta sau fixă. Toate piesele de acționare călite. Braț din țevă de oțel de înaltă precizie. Piesele pătrate interschimbabile sunt menținute într-o poziție fixă de capacele deșurubate ale carcasei.

Material:

Oțel special, suprafață brunată, mâner rectificat.

Lățime cap clichet: 36,7 mm

Înălțime cap clichet: 15,9 mm

Lungimea totală: 195 mm

Moment admis: 130 Nm

Descriere tehnică

Lățime cap clichet	36,7 mm
Înălțime cap clichet	15,9 mm
Moment admis	130 Nm
Lungimea totală	195 mm
Denumirea producătorului	R1-HA175
Tip produs	Clichet