



Cheie reglabilă, pentru cheie dinamometrică cu dinte, Pentru Ø exterior piulițe: 20-42mm



Date comandă

Numărul de comandă	628520 20-42
GTIN	4020772051518
Clasa articolului	63Q

Descriere

Execuție:

Cheie cu dinte reglabilă. Oțel special, călit și revenit, în ton de brunare.

Cu prindere pătrată 1/2 inch respectiv 3/4 inch (Ref. 95 – 165) pentru utilizare cu o cheie dinamometrică (de la Cod 655500).

Aplicație:

Pentru piulițe crenelate DIN 1804 și piulițe pentru rulment DIN 981.

Descriere tehnică

Lungimea efectivă A	100 mm
Pentru Ø exterior piulițe	20 - 42 mm
Lungimea totală	135 mm
Tip	771Md
Denumirea producătorului	771Md
Tip produs	Cheie cu dinte