



Clichet universal (fără bit), Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	629400 2
GTIN	2050001013842
Clasa articolului	66C

Descriere

Execuție:

Reversibil prin levierul de la capul clichetului la funcționare pe stânga, pe dreapta sau fixă. Toate piesele de acționare călite. Braț din țevă de oțel de înaltă precizie. Piesele pătrate interschimbabile sunt menținute într-o poziție fixă de capacele deșurubate ale carcasei.

Material:

Oțel special, suprafață brunată, mâner rectificat.

Lățime cap clichet: 45 mm

Înălțime cap clichet: 20 mm

Lungimea totală: 245 mm

Moment admis: 180 Nm

Descriere tehnică

Moment admis	180 Nm
Lățime cap clichet	45 mm
Înălțime cap clichet	20 mm
Lungimea totală	245 mm
Denumirea producătorului	R2-HA220
Tip produs	Clichet