

**Cheie cu pini reglabilă dreaptă, Ø nominal al cepului: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	628600 12
GTIN	4020772040918
Clasa articolului	63Q

Descriere**Execuție:**

Oțel special, rectificat pe muchie, revenit, în nuanță de brunare; cu pini fixați.

Aplicație:

Pentru piuliță cu două găuri.

Notă:

Ø cepului = Ø nominal al cepului – 0,1 mm. Câmpul de toleranță h12.

Descriere tehnică

Distanță dintre pini reglabilă a	22 - 125 mm
Ø nominal al cepului	12 mm
Tip	758
Denumirea producătorului	758
Lungime L	260 mm
cotită	nu
drept	da
Reglabil pe lățime	da
Tip produs	Cheie cu pini

