



Clichet universal (fără bit), Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	629400 3
GTIN	2050001013859
Clasa articolului	66C

Descriere

Execuție:

Reversibil prin levierul de la capul clichetului la funcționare pe stânga, pe dreapta sau fixă. Toate piesele de acționare călite. Braț din țevă de oțel de înaltă precizie. Piesele pătrate interschimbabile sunt menținute într-o poziție fixă de capacele deșurubate ale carcasei.

Material:

Oțel special, suprafață brunată, mâner rectificat.

Lățime cap clichet: 56 mm

Înălțime cap clichet: 25,8 mm

Lungimea totală: 330 mm

Moment admis: 400 Nm

Descriere tehnică

Lățime cap clichet	56 mm
Moment admis	400 Nm
Lungimea totală	330 mm
Înălțime cap clichet	25,8 mm
Denumirea producătorului	R3-HA300
Tip produs	Clichet