

**Cheie cu pini reglabilă dreaptă, Ø nominal al cepului: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	628600 2
GTIN	4020772040482
Clasa articolului	63Q

Descriere**Execuție:**

Oțel special, rectificat pe muchie, revenit, în nuanță de brunare; cu pini fixați.

Aplicație:

Pentru piuliță cu două găuri.

Notă:

Ø cepului = Ø nominal al cepului – 0,1 mm. Câmpul de toleranță h12.

Descriere tehnică

Distanță dintre pini reglabilă a	7 - 40 mm
Ø nominal al cepului	2 mm
Tip	758
Denumirea producătorului	758
Lungime L	115 mm
cotită	nu
drept	da
Reglabil pe lățime	da
Tip produs	Cheie cu pini

