

**Bit hexagonal, 1/4 inch lung, Deschiderea cheii: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	631400 6
GTIN	4018754000203
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Granulație optimă prin forjare optimă. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil **AS-Drive**.

Standard:**DIN 3124-L****Material:**

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Lungime	50 mm
Deschiderea cheii	6 mm
Ø pe partea de antrenare	9,2 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Standard	DIN 3124
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Material	Oțel ultraperformant HPQ®
Suprafață	cromate cu nichel
Cu profil AS-Drive	da

Tip produs

Bit de cheie tubulară