



## Cheie fixă dublă, Deschideri: 8X9 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	610700 8X9
GTIN	4045197158857
Clasa articolului	61A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță. Cu deschiderea cheii cu toleranță restrânsă.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă.

#### Standard:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Lungime cheie L: 140 mm

Lățime maximă cioc b1: 20 mm

Lățime maximă cioc b2: 22 mm

Înălțime maximă cioc h: 4 mm

### Descriere tehnică

Înălțime maximă cioc h	4 mm
Lățime maximă cioc b1	20 mm
Lățime maximă cioc b2	22 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	9 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	140 mm
Standard	DIN 3110

Standard	ISO 3318
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu