




## Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E8



### Date comandă

Numărul de comandă	631500 E8
GTIN	4018754000975
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

#### Material:

Oțel ultraperformant HPQ®; non exfoliere, cromat cu nichel.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Dimensiune profil A: 7,5 mm

Ø pe partea de antrenare: 10,5 mm

Lungime: 23 mm

### Descriere tehnică

Profil Torx®	E8
Dimensiune profil A	7,5 mm
Ø pe partea de antrenare	10,5 mm
Lungime	23 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®
Material	Oțel ultraperformant HPQ®, cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară

