



## Cheie fixă dublă, Deschideri: 12X14mm



### Date comandă

Numărul de comandă	610100 12X14
GTIN	4018754017805
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

#### Standard:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

#### Notă:

**ATENȚIE!**

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 610600

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii <sub>1</sub>	12 mm
Înălțime maximă cioc h	6 mm
Lățime maximă cioc b1	29 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	14 mm
Lățime maximă cioc b2	32 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	170 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318

Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă